

Garant**Cirkelzaagblad, ongecoat, Ø×dikte: 100X3mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	179925 100X3
GTIN	4045197887078
Artikelklasse	17C

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT HM-uitgerust cirkelzaagblad voor extra diepe zaagsneden. Ongelijke steek van de zaagbladen om een geluidsarme loop te garanderen. Wij adviseren het blad radiaal te laten inlopen om trillingen tot een minimum te beperken en de levensduur van het gereedschap te verhogen.

HM-substraat. Tandvorm en aantal tanden speciaal afgestemd op de bewerking van aluminium.

Technische beschrijving

Ø	100 mm
Boring-Ø	16 mm
Dikte	3 mm
Voeding f_z in aluminium kortspanend	0,02 mm
Maximale insnijdiepte $a_{e,max}$	32 mm
Aantal tanden Z	16

geschikte adapter	179907 63; 80; 100
Indeling	HM
Meeneemgat Ø	4,4 mm
Meeneemgat steekcirkel	25,5 mm
Aantal meeneemgaten	4
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	nee
Producttype	Cirkelzaagblad

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	300 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	150 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		