

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Komborstel Staaldraad 0,35 mm, Borstel-Ø D1: 60mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	573000 60
GTIN	4017359005767
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. Voor gebruik op haakse slijpers en stationaire machines.

Met **binnendraad M14**. Met **binnendraad M14**.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het bewerken van oppervlakken, voor afbramen, ontroesten en polijsten, verwijderen van verf, grondverf, lak, walshuid etc.

Technische beschrijving

Lengte borsteldeel H ₁	20 mm
Borsteldraaddikte	0,35 mm
Borstel-Ø D ₁	65 mm
Maximaal toerental	12000 min ⁻¹
Schroefdraad M	M14
Bezettingmateriaal	Staaldraad
Producttype	Komborstel

