

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde borstel op stift RVS-draad 0,30 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 80X18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574200 80X18
GTIN	4017359268469
Artikelklasse	57L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **schacht-Ø 6 mm.**

**Toepassing:**

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect. Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.

**Technische beschrijving**

Borsteldraaddikte	0,3 mm
Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	20 mm
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	80 mm
Maximaal toerental	15000 min <sup>-1</sup>
Borstelbreedte	18 mm
Bezettingsbreedte L <sub>1</sub>	18 mm

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Bezettingmateriaal	RVS-draad
Draaiing van draaddelen	gegolfd
Producttype	Ronde borstel