


**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde borstel op stift microschurend, SiC korrel 320, Borstel-Ø  
D1×bezettingsbreedte L1: 50X10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574450 50X10
GTIN	4017359138298
Artikelklasse	57L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schuurnylondraden met siliciumcarbide, in stalen huls vastgeperst; **stift-Ø 6 mm.**

**Toepassing:**

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.

Droog en nat slijpen van aluminium, staal, RVS en kunststoffen. Maximale gebruikstemperatuur 80°C.

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	320
Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	12 mm
Aanbevolen toerental	6000 min <sup>-1</sup>
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	50 mm
Maximaal toerental	15000 min <sup>-1</sup>
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm

Slijpmiddelaanduiding	SiC
Producttype	Ronde borstel