


LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde borstel op stift Staaldraad 0,30 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 60X15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574000 60X15
GTIN	4017359007143
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **schacht-Ø 6 mm.**

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect. Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.

Technische beschrijving

Lengte borsteldeel H ₁	17 mm
Borstel-Ø D ₁	60 mm
Borsteldraaddikte	0,3 mm
Maximaal toerental	15000 min ⁻¹
Bezettingsbreedte L ₁	15 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm

Bezettingmateriaal	Staaldraad
Draaiing van draaddelen	gegolfd
Producttype	Ronde borstel