

**Schuurband normaal korund (A) KK841F, 75×3500 mm, Korrelgrootte: 60****Bestelgegevens**

Bestelnummer	558171 60
GTIN	4018875017906
Artikelklasse	56V

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Zeer flexibele schuurband** bestrooid met **normaal korund (A)**. Ideale aanpassing aan de werkstukcontour. De sterk slijpende extra laag (**TOP-Size**) zorgt voor een koele slijping en fungeert als scheidingslaag bij materialen die de neiging hebben om te smeren.

**Toepassing:**

Ideaal voor **het slijpen van contouren** of **profiel slijpen** met concave en convexe contactrollen. Bijzonder geschikt voor **chrom-nikkelstaal, hooggelegeerd staal, nikkelbasislegeringen, messing en brons**, evenals titanium en aluminium. Bewerking van armaturen, beslag, turbineschoepen, zeer fijne onderdelen, implantaten en chirurgische instrumenten. Toepassing bij **hand- en robotschuren** op conventionele smalbandmachines van o.a. IMM, Löser, Greif, Rema.

**Opmerking:**

Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar. Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling. Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	60
Serie	KK841F
Slijpmiddel	Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Schuurband breedte	75 mm
Schuurband lengte	3500 mm
Productnaamattribuut	75×3500 mm
Fabrikantnummer	KK841F
Producttype	Schuurband

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt	35-40 m/s	
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	32-38 m/s	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	20-25 m/s	P
Staal < 55 HRC	geschikt	32-38 m/s	H
Staal < 60 HRC	geschikt	25-30 m/s	H
Staal < 67 HRC	geschikt	20-25 m/s	H
RVS	geschikt	18-30 m/s	
Ti	beperkt geschikt	10-20 m/s	
GG(G)	geschikt	30-45 m/s	K
CuZn	geschikt	35-45 m/s	N
droog	geschikt		