

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde borstel op stift Staaldraad, vermessingd, 0,25 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 50X10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574300 50X10
GTIN	4017359014622
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **schacht-Ø 6 mm.**

Het hoogvaste staaldraad is voorzien van een dunne laag messing.

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.

Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.

Technische beschrijving

Borsteldraaddikte	0,25 mm
Borstel-Ø D ₁	50 mm
Lengte borsteldeel H ₁	12 mm
Maximaal toerental	15000 min ⁻¹
Bezettingsbreedte L ₁	10 mm

Schacht-Ø D _s	6 mm
Bezettingmateriaal	Staaldraad, vermessingd
Draaiing van draaddelen	gegolfd
Producttype	Ronde borstel