

**Waterpomptang beklede VDE-grepen, Totale lengte: 250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	705746 250
GTIN	4045197887887
Artikelklasse	72B

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Doorgestoken scharnier** (= dubbele geleiding) en beveiliging tegen afklemmen van de vingers. Inductief gehard. Gegroefde, vertande grijpbekken, zelfklemmend op pijpen en moeren. Meertraps tandverstelling. **Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

Tang gezwart, kop gepolijst, grepen geïsoleerd met meercomponenten-bekleding.

**Norm:**

**DIN ISO 8976**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.

**Technische beschrijving**

Spanwijdte voor pijpen	1.1/2 inch
totale lengte	250 mm
Spanwijdte voor zeskant	36 mm
Greep	Meercomponenten-bekleding
Oppervlak	gezwart
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 8976
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
vonkvrij	nee

Mogelijkheid voor fijninstelling	nee
Zelfklemmend	ja
Beveiliging tegen afklemmen	ja
Producttype	Pijp- en waterpomptang