

Garant**Graveerfrees Z7 – middel, kruisvertand, HM, Type: AF0324****Bestelgegevens**

Bestelnummer	546900 AF0324
GTIN	4045197887870
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

HM-ministiftfreesen met schacht-Ø 3 mm. Met een geleidingsvlak aan de punt. Precies afbramen zonder het werkstuk te beschadigen.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Totale lengte	40 mm
Kop-Ø	3 mm

Vorm	AF0324
Vormbeschrijving	Cilinder met geleidingsvlak
Vertandingstype	kruisvertand
Vertanding afkorting	Z7
Schacht-Ø	3 mm
Koplengte	24 mm
Serie	Vertanding Z7
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		