

Garant**Stiftfrees, HM, Type: AF0627****Bestelgegevens**

Bestelnummer	541000 AF0627
GTIN	4045197887863
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Afbraamfrees** met geleidingsvlak zonder snijkanten aan de punt.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Opmerking:

Gereduceerd toerental voor stiftfreesen met een totale lengte van 120 mm: maximaal 11.000 min^{#1}

Technische beschrijving

Vertanding afkorting	Z7
Schacht-Ø	6 mm

Vertandingstype	kruisvertand
Totale lengte	60 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Kop-Ø	6 mm
Vormbeschrijving	Cilinder met geleidingsvlak
Koplengte	27 mm
Serie	Vertanding Z3
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees