

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Komborstel Staaldraad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×schroefdraad M: 125XM14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	572100 125XM14
GTIN	4017359006764
Artikelklasse	57L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Glad draad, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.** Met **veiligheidssteuning**, na verwijdering is verdere borstelhoogte beschikbaar.

**Toepassing:**

Speciaal voor bevestiging op haakse slijpers.  
Met **binnendraad M14.**

**Technische beschrijving**

Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	25 + 15 mm
Borsteldraaddikte	0,5 mm
Veiligheidssteuning	ja
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	125 mm
Maximaal toerental	6500 min <sup>-1</sup>
Schroefdraad M	M14

Bezettingmateriaal	Staaldraad
Producttype	Komborstel