



Inductieve lengtemeettaster axiaal Set 10-delig., Type: GT61



Bestelgegevens

Bestelnummer	434784 GT61
GTIN	7630041113570
Artikelklasse	45A

Omschrijving

Uitvoering:

Meettaster **met groot meetbereik.**

Veelzijdig toepasbare precisie-lengtemeettasters.

- **Nauwkeurige, kogelgeleide taster.**
- **Hoge meetnauwkeurigheid door elektronische meetsignaalversterking.**
- **Spanschacht Ø 8 mm, over de gehele lengte in te spannen.**
- **Ongevoelig voor temperatuurschommelingen en zijdelingse krachten door kogellager.**
- **Uitstekende elektromagnetische afscherming.**

De TESA lengtemeettasters onderscheiden zich door een uitstekende reproduceerbaarheid, houdbaarheid en lange levensduur.

Voordeel:

Door Viton-beschermhoes bijzonder geschikt voor toepassingen in combinatie met koel- en smeermiddelen. Bijzonder geschikt voor meerpunts meetinstallaties.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

universeel toepasbaar voor alle uiterst nauwkeurige meettaken, met name in de productie en werkplaats.

Levering:

Set van 10 × meettasters nr. 434783.

Accessoires:

meetinserts, meetkrachtveren.

Technische beschrijving

Tasterweg	10,3 mm
Lineariteitsafwijking (L = meetlengte in mm)	1 + 4 × L μm

Beschermhoes	Viton
Meetbereik	±5 mm
Meetkracht op elektrisch nulpunt	0,9 N
Reproduceerbaarheid	0,05 µm
Tasterintrekking	mechanisch
Compatibiliteit	TESA
IP-klasse	IP 65
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Taster