

**Accu-slagschroefmachine, Type: GDR12110****Bestelgegevens**

Bestelnummer	074054 GDR12110
GTIN	3165140910682
Artikelklasse	03B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Accu-slagschroefmachine.

- **Rechts-/linksom draaiend.**
- **Weergave van het acculadingsniveau.**

**Compacte** slagschroefmachine voor **hoge precisie.**

- **Perfect hanteerbaar door korte lengte.**
- **Hogere nauwkeurigheid: 2-traps Power-Control ter voorkoming van het doldraaien van kleinere schroeven.**
- **Langere levensduur door borstelloze EC-motortechnologie.**
- **led-licht voor verlichting van het werkgebied ook op donkere plaatsen.**

**Voordeel:**

Perfect hanteerbaar dankzij korte lengte.

**Levering:**

Inclusief 2 x Li-ion-accu's, lader, L-BOXX.

**Opmerking:**

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073851 – 073859.

**Technische beschrijving**

Maximaal toerental 2e versnelling	2600 min <sup>-1</sup>
Gewicht	0,9 kg
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 12 V
Gereedschapsopname afmeting	1/4 inch
Aantal slagen	0 - 3100 min <sup>-1</sup>
Maximaal draaimoment hard	110 Nm
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Fabrikantnummer	GDR 12V-110
Accuspanning	12 V
Maximale vibratie volgens EN	10 m/s <sup>2</sup>
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Binnenzeskant
Typisch gebruik	Strong
Maximale schroef-Ø (8,8 – 12,9)	M12
Accucapaciteit	3 Ah
Maximaal toerental 1e versnelling	1200 min <sup>-1</sup>
Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	Staal
Producttype	Slagschroefmachine

## Accessoires

Li-ion-accu Accutype, accuspanning B12 V	073855 B12
--	------------