

Vlakke schaarheftafel, Belastbaarheid kg / model: 1000/2**Bestelgegevens**

Bestelnummer	919991 1000/2
GTIN	4050939066185
Artikelklasse	08Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiel scharend onderstel met een platform van glad plaatstaal. Voor het traploos heffen en laten zakken van lasten, gepalletiseerde goederen en draadboxen, en voor nivellering van materiaal bij aanbrenging op machines. Toepassing op industriële vloeren zonder putinbouw dankzij de extreem lage constructie. Veilige en ongevaarlijke bediening via drukschakelaar met de functies omhoog/omlaag in dodemansschakeling en nood-uit. Overbelastingsbeveiliging door ingebouwde drukbegrenzingsklep. Optimale veiligheid tijdens gebruik en onderhoud dankzij geïntegreerde leidingbreukafsluiter en onderhoudssteunen. Type U-vorm voor het rechtstreeks binnenrijden met een transportwagen.

Norm:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.

Opmerking:

- **Omgevingstemperatuur binnenlocaties van 0 °C tot 40 °C.**
- **Vóór ingebruikname moeten inbouw en elektrische aansluitingen worden gecontroleerd door een deskundige.**
- **Controleer de aanwezige vloeromstandigheden met betrekking tot het totaalgewicht van de heftafel.**

Technische beschrijving

Breedte	1140 mm
Belastbaarheid	1000 kg

Gewicht	235 kg
Hoogte C	80 mm
Hefhoogte H	760 mm
Heftijd	18 s
Breedte tussen de vorken	585 mm
Lengte L	1450 mm
Netspanning	400 V
Netfrequentie	50 Hz
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Schaarheftafel