

**VHM-frees, TiAlN, Ø DC: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	203612 10
GTIN	4045197964113
Artikelklasse	12X

Omschrijving**Uitvoering:**

Dankzij minimaal 6 tanden **hoge stabiliteit** en **extrem geluidsarm frezend**. Met excentrische achterslijping. **Voor het omtrekfrezen als nabewerking.**

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D _c	10 mm
Totale lengte L	100 mm
Aanzetrichting	horizontaal
Schacht-Ø D _s	10 mm
Voeding f _z voor kanten in staal < 900 N/mm ²	0,072 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,1 mm
Aantal tanden Z	6
Spiraelhoek	45 graden
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Tolerantie nominale Ø	h10
Snijlengte L _c	40 mm
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM

Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,05×D bij kanten
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Hoekfrezes

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	600 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	400 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	190 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	95 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	90 m/min	M
GG(G)	geschikt	120 m/min	K
Uni	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		

Dienstverlening

Schachtslijpen Type HB	129100 HB
------------------------	-----------