



Droogzuiger, Artikelomschrijving producent: 118HCSBS



Bestelgegevens

Bestelnummer	078558 118HCSBS
GTIN	5711141017608
Artikelklasse	07D

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige, zeer robuuste Nilfisk CFM 'Grey Line' industriële stofzuiger. **Droogzuiger** met krachtige, duurzame 1-kW-bypass-wisselstroomturbine. Inlaat-Ø 50 mm. Vuilreservoir met wielen, Easy lift – systeem voor gemakkelijk legen van het reservoir. Toegestane **veiligheidszuiger voor stofklasse H**.

Levering:

Inclusief veiligheidsfilterzak 'Safe-Bag-System', sterfilter. **Zonder accessoires.**

Opmerking:

Geschikte accessoires vindt u onder 078551-078552.

Wattage: 1000 W

Inhoud van de bak: 25 l

Lengte: 510 mm

Breedte: 500 mm

Hoogte: 950 mm

Aantal turbines: 1

Technische beschrijving

Geluidsproductie	75 dB(A)
------------------	----------

Gewicht	26 kg
Inhoud van de bak	25 l
Aantal turbines	1
Breedte	500 mm
Wattage	1000 W
Luchtvolumestroom	45 l/s
Lengte	510 mm
Hoogte	950 mm
Vacuüm	215 mbar
Fabrikantnummer	118HCSBS
Energievoorziening	Netvoeding

Accessoires

Industriële set Slang-Ø 50 mm	078552 50
Industriële set oliebestendig Slang-Ø 50 mm	078551 50