



Massief stalen hefboomlijmtang, Spanwijdte: 300mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	860600 300
GTIN	4008158034430
Artikelklasse	83K

Omschrijving

Uitvoering:

Rail / vaste bek van getrokken blank staal, glijdende bek van matrijsgesmeed staal, beide getemperd en galvanisch verzinkt. Hefboom met automatische snelspaninrichting. Te openen met ontgrendelingsknop. Vrij kantelende aandrukplaat, spanhefboom met poedercoating. Maximale spankracht tot 8500 N.

Toepassing:

Voor **snel** en moeiteloos **spannen met hoge aanklemdruk**.

Technische beschrijving

Uitsteeklengte	140 mm
Doorsnede van de geleiderail	28×11 mm
Gewicht	2,3 kg
Spanwijdte	300 mm
Producttype	Lijmtang

