



## Universeel meetgereedschap in houten box, Type: 30-250



### Bestelgegevens

Bestelnummer	428300 30-250
GTIN	5051102226206
Artikelklasse	46B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Lichte, stabiele buisconstructie.** Twee meetarmhouders voor het opnemen van de verschillende meetinserts. Vaste meetarmhouder (zonder geleidingsgroef) voor grove instelling, verschuifbaar op buis. Beweegbare meetarmhouder, spelings- en wrijvingsvrij gelagerd in zeer precieze kogelgeleiding, daardoor grootst mogelijke nauwkeurigheid. **Constance meetkracht door ingebouwde meetkrachtveer.** Voor contactvrije invoer in de meetpositie kan de beweegbare meetarm via een vrijmaaktroets worden teruggetrokken. Meetbereik met optioneel verlengstuk naar wens uitbreidbaar (max. 3000 mm). Inzetbaar met iedere meetklok met schacht-Ø 8 mm h6.

#### Toepassing:

**Universeel meetgereedschap voor vergelijkende metingen.** Voor buiten- en binnenmetingen aan de meest uiteenlopende werkstukvormen en voor het meten van smalle uitsteeksels. Met speciale accessoires voor het meten van centreerwielen, smalle openingen, groeven, zwaluwstaartvormen, conussen, vertandingen, alsmede binnen- en buitenschroefdraden.

#### Levering:

Basisgereedschap, houten box.

#### Accessoires:

Meetklok met meetbereik 25 mm.

### Technische beschrijving

Meetbereik	20 mm
Toepassingsbereik binnen	30 - 255 mm

Toepassingsbereik buiten	0 - 220 mm
Verpakking	stevige box
Kalibratie	A3
Producttype	Universeel meetgereedschap

## Dienstverlening

Kalibratie Universele schuifmaat Maximaal meetbereik 600 mm	021400 600
---	------------

## Accessoires

Meetinsert voor meetarmen, stuk Type S	428360 S
Klemmoer voor 428360, per stuk Type K	428358 K
Paar meetarmen Uitsteeklengte 50 mm	428350 50
Verlengstuk voor 428300 Lengte 150 mm	428320 150
Verlengstuk voor 428300 Lengte 500 mm	428320 500