

Garant**Ringratelsleutel 15° gebogen, Sleutelwijdtes: 17X19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614845 17X19
GTIN	4045197416223
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed, aan beide zijden met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel. Omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Maximale ringhoogte h_1	10,7 mm
Sleutelwijdte s_2	19 mm
Maximale ring-Ø D1	34,5 mm
Sleutelwijdte s_1	17 mm
Maximale ringhoogte h_2	11,2 mm
Totale lengte L	230 mm
Maximale ring-Ø D2	35,6 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Aantal tanden	5
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel

Accessoires

Adapter voor ringratelsleutel Type 3	614850 3
--------------------------------------	----------