

Garant
Ringsleutel, diep doorgezet, Sleutelwijdte: 14X15 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	615700 14X15
GTIN	4045197160676
Artikelklasse	61A

Omschrijving
Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. Ringzijden met **AS-Drive**-profiel.

Voordeel:
AS-Drive-profiel:

- **Bouten worden op de flanken gepakt.**
- **De bouten worden gespaard.**
- **Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap.**
- **Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Opmerking:

AS-Drive – het bijzondere profiel. Past uiterst nauwkeurig – ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaart. Alle GARANT- en STAHLWILLE-ringsleutels, diep doorgezet zijn van dit profiel voorzien – te herkennen aan het **AS-Drive**-teken.

Sleutellengte L: 245 mm

Maximale ring-Ø D₁ max: 22 mm

Maximale ring-Ø D₂ max: 23 mm

Technische beschrijving

Maximale ring-Ø D ₂ max	23 mm
------------------------------------	-------

Maximale ring-Ø D ₁ max	22 mm
Sleutelwijdte ₂	15 mm
Sleutelwijdte ₁	14 mm
Sleutellengte L	245 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Producttype	Schroefsleutel