

HOLEX**Massief stalen hefboomlijmtang, Spanwijdte: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	860650 160
GTIN	4045197494412
Artikelklasse	82C

Omschrijving**Uitvoering:**

Rail / vaste bek van getrokken blank staal, glijdende bek van matrijsgesmeed staal, beide getemperd en galvanisch verzinkt. Hefboom met automatische snelspaninrichting. Te openen met ontgrendelingsknop. Vrij kantelende aandrukplaat, spanhefboom met poedercoating.

Toepassing:

Voor **snel** en moeiteloos **spannen met hoge aanklemdruk**.

Technische beschrijving

Uitsteeklengte	80 mm
Doorsnede van de geleiderail	16x7,5 mm
Spanwijdte	160 mm
Gewicht	0,68 kg
Producttype	Lijmtang

