

Garant**Cirkelzaagblad hout, wisseltand grof, Blad-Ø D: 350mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 584015 350 |
| GTIN | 4045197220738 |
| Artikelklasse | 51S |

Omschrijving**Uitvoering:**

HM-uitgerust, in precisie-uitvoering met bijzonder stevig stamblad, geluidsgedempt. Ruim bemeten hardmetalen snijkanten, die vaak kunnen worden nageslepen.

Toepassing:

Voor cirkel-, platen-, pendel-, afkort- en verstekzaagmachines.

Type LWZ voor langs- en dwarsnedes in alle soorten **natuurhout en houten plaatmateriaal**.

Opmerking:

Andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Blad-Ø D | 350 mm |
| Boring-Ø | 30 mm |
| Aantal tanden | 32 |
| Snedebreedte B | 3,5 mm |
| Meeneemgaten aantal/Ø/steekcirkel | 2/7/42 en 2/9/46 en 2/10/60 mm |

Producttype

Cirkelzaagblad