

Garant

Profielsteekhouder voor vierkant-snij-inzetdelen Ø DS 32 mm, vanaf vierkant: 10mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	290334 10
GTIN	4045197965424
Artikelklasse	29K

Omschrijving**Opmerking:**

- Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhelp nr. 290397 en een meetklok.
- Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.

Technische beschrijving

Bout	290399 1
Nuttige lengte L ₁	40 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	9,1 mm
Middenverplaatsing L ₃	4,8 mm
geschikt voor vierkant	10 - 13 mm
Schacht-Ø	32 mm
Snijplaathouder-Ø D ₁	10 mm
Inwendige koeling	ja
Schachtlengte L ₅	100 mm
Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

