

Garant**Profielsnij-inzetdeel Zeskant, TiN, vanaf zeskant: 9mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	290346 9
GTIN	4045197965714
Artikelklasse	29L

Omschrijving**Uitvoering:**

Met TiN-coating.

Geschikt voor naslijpen.

T.b.v.:

Profielsteekhouders nr. 290340 – 290344.

Opmerking:

- **Profielsnij-inzetdelen zijn te gebruiken voor een vierkant of zeskant (zie producttabel).**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

Opmerking promotietekst:

- **Profielsnij-inzetdelen zijn te gebruiken voor een vierkant of zeskant (zie producttabel).**
- **Boring-Ø vierkant = gewenste sleutelwijdte × factor 1,05. Boring-Ø zeskant = gewenste sleutelwijdte × factor 1,02.**

Technische beschrijving

geschikt voor zeskant	9 - 11 mm
Snijmateriaal	HSS

Minimale sleutelwijdte	9 mm
Maximale sleutelwijdte	11 mm
Profiel	Zeskant
Coating	TiN
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt		
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Aluminium > 10% Si	geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	geschikt		
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		