

**Garant****Cirkelzaagblad hout, wisseltand middel, Blad-Ø D: 216mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	584035 216
GTIN	4045197220752
Artikelklasse	51S

**Omschrijving****Uitvoering:**

**HM-uitgerust**, in precisie-uitvoering met bijzonder stevig stamblad, geluidsgedempt. Ruim bemeten hardmetalen snijkanten, die vaak kunnen worden nageslepen. Met negatieve spaanhoek.

**Toepassing:**

Voor cirkel-, platen-, pendel-, afkort- en verstekzaagmachines.

Type UW voor **plaatmateriaal - finer of enkelzijdig met kunststof bekleed**, finer in pakketten overlans - hardpapier en hardweefsel.

**Opmerking:**

**Andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.**

**Technische beschrijving**

Blad-Ø D	216 mm
Aantal tanden	48
Boring-Ø	30 mm
Snedebreedte B	2,8 mm

Meeneemgaten aantal/Ø/steekcirkel	2/7/42 mm
Producttype	Cirkelzaagblad