

Garant**Profielsteekhouder voor zeskant-snij-inzetdelen Ø DS 25 mm, vanaf zeskant: 37mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	290342 37
GTIN	4045197965646
Artikelklasse	29K

Omschrijving

Opmerking:

- Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhulp nr. 290397 en een meetklok.
- Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391 – 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.

Technische beschrijving

Bout	290399 3
Nuttige lengte L ₁	126 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	37 mm
Middenverplaatsing L ₃	19,5 mm
geschikt voor zeskant	37 - 45 mm
Schacht-Ø	25 mm
Snijplaathouder-Ø D ₁	35 mm
Inwendige koeling	ja
Schachtlengte L ₅	90 mm
Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

