

Garant**Cirkelzaagblad metaal, wisseltand met afschuining universeel, Blad-Ø D: 350mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	584095 350
GTIN	4045197220981
Artikelklasse	51S

Omschrijving**Uitvoering:**

HM-uitgerust, in precisie-uitvoering met bijzonder stevig stamblad, geluidsgedempt. Ruim bemeten hardmetalen snijkanten, die vaak kunnen worden nageslepen.

Toepassing:

voor cirkel-, platen-, pendel-, afkort- en verstekzaagmachines.

Universeel cirkelzaagblad voor het zagen van **de meest uiteenlopende materialen** zoals **platen** en **hoekstaal**, aluminium en andere non-ferrometalen. Vlaktand met afschuining tot Ø 250 mm, wisseltand met afschuining vanaf Ø 300 mm.

Opmerking:

andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.

Technische beschrijving

Blad-Ø D	350 mm
Boring-Ø	30 mm
Aantal tanden	80

Snedebreedte B	2,4 mm
Meeneemgaten aantal/Ø/steekcirkel	2/10/60 en 2/11/63 en 2/12/64 en 2/7/42 mm
Producttype	Cirkelzaagblad