

Draaidoornpers, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	086790 1
GTIN	2050001940414
Artikelklasse	08V

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele, holle behuizing van speciaal gietwerk met groot grondvlak. Voet met boringen voor bevestiging op werkbank of onderstel nr. 086795. Pignon en tandheugeldrukpen van slijtvast staal voor de zwaarste belastingen. Nauwkeurig werken dankzij geharde en geslepen tandheugeldrukpen en lange drukpengeleiding. Draaibare oplegschijf met vier uitsparingen van verschillende diameter voor het werken met diverse werkstukken. De drukpen wordt geactiveerd met de hefboomarm.

Toepassing:

Voor het in- en uitpersen van bussen, kogellagers, draaidoornen, pennen, bouten enz. Kan ook worden gebruikt voor ruimen en voor het werken met eenvoudig snij- en stansgereedschap.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035.

Maximaal geleverde druk: 6,57 kN

Drukpen-Ø: 36 mm

Uitlading tot midden drukpen: 104 mm

maximale slag drukpen: 200 mm

Hoogte gietbehuizing: 400 mm

Voor werkstuk-Ø tot: 200 mm

Technische beschrijving

Uitlading tot midden drukpen	104 mm
Grondvlak breedte	172 mm
Grondvlak diepte	277 mm
Drukpen-Ø	36 mm
Type	1
Voor werkstuk-Ø tot	200 mm
Uitsparingen in oplegschijf	10/15/22/30 mm
Hoogte gietbehuizing	400 mm
Gewicht	25 kg
Maximaal geleverde druk	6,57 kN
maximale slag drukpen	200 mm
Producttype	Draaidoornpers