



## Ringsleutels, licht doorgezet, Sleutelwijdte: 17X19mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 616500 17X19  |
| GTIN          | 4018754021765 |
| Artikelklasse | 63A           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Dunne, vlakke ringen voor toepassing in zeer kleine ruimtes. Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging. Koppen aan beide zijden licht doorgezet. Met **AS-Drive**-profiel.

#### Norm:

**DIN 897 / ISO 3318**

#### Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

### Technische beschrijving

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Sleutellengte L                          | 250 mm                         |
| Maximale ringhoogte $h_{1\max}$          | 13,5 mm                        |
| Sleutelwijdte $s_2$                      | 19 mm                          |
| Maximale ring- $\varnothing$ $D_{1\max}$ | 24,1 mm                        |
| Maximale ring- $\varnothing$ $D_{2\max}$ | 27 mm                          |
| Sleutelwijdte $s_1$                      | 17 mm                          |
| Sleutelwijdtematen                       | metrisch                       |
| Productieproces                          | matrijsgesmeed                 |
| Materiaal                                | Chrome-Alloy-Steel             |
| Oppervlak                                | vernikkeld en daarna verchromd |
| Producttype                              | Schroefleutel                  |

