



NC-hogedruk-machinespanklem NC8, Type: 160



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 360405 160 |
| GTIN | 4250364403405 |
| Artikelklasse | 34A |

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte afmetingen: optimale verhouding spanbereik / totale lengte. Gewenste spandruk is **zonder gereedschap** vooraf instelbaar: **in 11 trappen:** bekbreedte 90 mm, **in 4 trappen:** bekbreedte 125/160/200 mm. Bijzonder stijve basisconstructie van GJS-60, **boven- en onderkant geslepen, paarsgewijze nauwkeurigheid 0,02 mm.**

Kenmerk:

Volledig gekapselde, onderhoudsarme en genitreerde spindel!

- **Verhoogde bedrijfszekerheid.**
- **Geoptimaliseerde spaanbescherming.**
- **Minimale reinigingswerkzaamheden.**

Toepassing:

Horizontaal of zijdelings inzetbaar, **omdat de zijvlakken met een nauwkeurigheid van -0,05mm zijn geslepen.**

Levering:

Inclusief 2 getrapte bekken (= standaard!), 1 handkruk, 4 spanklemstukken.

Opmerking:

- **Afmeting/bekaansluiting NC 8 identiek met Allmatic TC / LC.**
- **NC 8 (nr. 360405) vervangt de producten LC (nr. 360500) en TC (nr. 360400).**
- **De maten 125 MX en 125 LX worden met bekken nr. 361295 125 en nr. 361296 125 geleverd.**

Technische beschrijving

| | |
|---|--------------------|
| Hoogte basisdeel c $-0,02$ | 115 mm |
| Spanbereik d | 189 - 435 mm |
| Totale lengte L | 615 mm |
| Uitvoering | Nulpuntspansysteem |
| m | 234 mm |
| Gewicht | 56 kg |
| Bekhoogte h | 49,8 mm |
| Langssleuf l H7 | 20 mm |
| Lengte basisdeel a | 530 mm |
| Dwarssleuf n H7 | 20 mm |
| Kleurcode voor bijpassende accessoires | NC8 |
| Type | 160 |
| r $\pm 0,015$ | 164 mm |
| t | 164 mm |
| Spankracht tot maximaal | 60 kN |
| Spanbereik b | 0 - 246 mm |
| Aantal schroefdraden voor werkstukaanslag | 5 |
| Breedte tussenstuk B ₁ $-0,05$ | 164 mm |
| Serie | NC8 |
| Producttype | Machineklem |