

LENOX **HM-gatzaag, Diameter: 44 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	589060 44
GTIN	082472302288
Artikelklasse	58Z

Omschrijving**Uitvoering:****HM-tanden** met hoge standtijd.**Toepassing:**

Voor het bewerken van **vezelversterkte kunststoffen (GFK / CFK)**, gipsplaten, beton, sandwichmaterialen, hardhout. **Variabele vertanding 3 / 4 tanden per inch**, maximale snijdiepte voor alle maten **38 mm**. Slagen en schokken op HM-snijdkanten kunnen tandbreuk tot gevolg hebben.

Opmerking:

Diamantgatzaagen voor de bewerking van glas, tegels, keramiek enz. zijn op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Diameter	44 mm
Producttype	Gatzaag

Accessoires

Opnameschacht Type 210L	589310 210L
Opnameschacht Type 210S	589310 210S
Centreerboor HM-uitgerust Type 6KT	589432 6KT
Snelwisselopnameschacht Type 210S	589314 210S
Centreerboor HSS Type 6KT	589430 6KT