



NC-hogedruk-machinespanklem NC8, Type: 200



Bestelgegevens

Bestelnummer	360405 200
GTIN	4250364403412
Artikelklasse	34A

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte afmetingen: optimale verhouding spanbereik / totale lengte. Gewenste spandruk is **zonder gereedschap** vooraf instelbaar: **in 11 trappen:** bekbreedte 90 mm, **in 4 trappen:** bekbreedte 125/160/200 mm. Bijzonder stijve basisconstructie van GJS-60, **boven- en onderkant geslepen, paarsgewijze nauwkeurigheid 0,02 mm.**

Kenmerk:

Volledig gekapselde, onderhoudsarme en genitreerde spindel!

- **Verhoogde bedrijfszekerheid.**
- **Geoptimaliseerde spaanbescherming.**
- **Minimale reinigingswerkzaamheden.**

Basisconstructie komt overeen met gr. 160.

Toepassing:

Horizontaal of zijdelings inzetbaar, **omdat de zijvlakken met een nauwkeurigheid van -0,05mm zijn geslepen.**

Levering:

Inclusief 2 getrapte bekken (= standaard!), 1 handkruk, 4 spanklemstukken.

Opmerking:

- **Afmeting/bekaansluiting NC 8 identiek met Allmatic TC / LC.**
- **NC 8 (nr. 360405) vervangt de producten LC (nr. 360500) en TC (nr. 360400).**
- **De maten 125 MX en 125 LX worden met bekken nr. 361295 125 en nr. 361296 125 geleverd.**

Technische beschrijving

Uitvoering	Nulpuntspansysteem
Spanbereik b	0 - 246 mm
Lengte basisdeel a	530 mm
Gewicht	60 kg
Type	200
Hoogte basisdeel c $-0,02$	115 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires	NC8
Totale lengte L	615 mm
Bekhoogte h	60 mm
Spanbereik d	189 - 435 mm
Spankracht tot maximaal	60 kN
Langssleuf l H7	20 mm
r $\pm 0,015$	164 mm
t	164 mm
m	234 mm
Dwarssleuf n H7	20 mm
Breedte tussenstuk B ₁ $-0,05$	164 mm
Aantal schroefdraden voor werkstukaanslag	5
Serie	NC8
Producttype	Machineklem