

**Garant****Stiftfrees Z7 – middel, kruisvertand, HM, Type: E1220****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 540200 E1220  |
| GTIN          | 4045197967305 |
| Artikelklasse | 51D           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schacht-Ø 6 mm.

**GARANT**-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

**Toepassing:**

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industriearobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Schacht-Ø: 6 mm

Vormbeschrijving: Druppel

Kop-Ø: 12 mm

Koplengte L<sub>1</sub>: 20 mm

Totale lengte: 60 mm

Schacht-Ø: 6 mm

**Technische beschrijving**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Kop-Ø                     | 12 mm        |
| Vormbeschrijving          | Druppel      |
| Vertandingsfijnheidsgraad | middel       |
| Vertandingstype           | kruisvertand |
| Vertanding afkorting      | Z7           |
| Schacht-Ø                 | 6 mm         |
| Koplengte L <sub>1</sub>  | 20 mm        |
| Vorm                      | E1220        |
| Totale lengte             | 60 mm        |
| Snijmateriaal             | HM           |
| Producttype               | Stiftrees    |