



Machineklem voor 5-assige bewerkingen TeleCentric, Type: 70K



Bestelgegevens

Bestelnummer	361255 70K
GTIN	4250364403030
Artikelklasse	34A

Omschrijving

Uitvoering:

- **Optimaal voor de toepassing op 5-assige bewerkingscentra.**
- **Conventioneel spannen en klemstukspannen mogelijk.**
- **Telescoopspindel, storende contour blijft ongewijzigd.**
- **Centrisch, eenvoudige programmering zonder nulpuntverschuiving.**
- **Toegankelijkheid van het werkstuk is onafhankelijk van de spanwijdte.**
- **Symmetrische constructie = werkstuk blijft in het midden en parallel, overmaat van het materiaal wordt symmetrisch verdeeld.**
- **Zonder gereedschap wisselen van bekken dankzij snelsluiting, binnen 10 seconden / bekkenpaar.**
- **Constante spankracht door middel van onderhoudsarme telescoopspindel.**
- **Standaard met opnameboringen 25H6 M10 voor nulpuntspansysteem steekmaat 200.**
- **Geïntegreerde schaalring voor fijnafstelling van de centrumpositie.**
- **Spankracht 30 kN bij 45 Nm lineair.**

Levering:

Handslinger, quick-start-guide.

Accessoires:

Momentsleutel nr. 656050 gr. 120, dop voor binnenzeskantbouten nr. 643330 gr. 14, opzetbekken nr. 361258 – 361264, spanklemstukken nr. 360750 maat 125/160, uitlijn- en fixeerset nr. 360530, spanpen nr. 360025 maat 25M10 resp. 25M10/138. Opzetbekken nr. 361258 – 361260, spanklemstukken nr. 360750 gr. 125/160, uitlijn- en fixeerset nr. 360530, spanpen nr. 360025 gr. 25M10 resp. 25M/138.

Technische beschrijving

Kleurcode voor bijpassende accessoires	TeleCentric
Gewicht	17,5 kg
Spankracht tot maximaal	30 kN
Hoogte basisdeel c	168,9 mm
Breedte B	94 mm
Groefbreedte n H7	20 mm
Sleutelwijdtematen	14 mm
Spanbereik S1	16 - 85 mm
maximaal draaimoment	45 Nm
Hoogte h	27,1 mm
Lengte L	286 mm
Spanbereik S2	66 - 135 mm
Serie	TeleCentric
Uitvoering	Nulpuntspansysteem
Producttype	Machineklem

Accessoires

ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 25M10/138	360025 25M10/138
Opzetbekprisma Type P	361264 P
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 25M10	360025 25M10
Uitlijn- en fixeerset T-groefmaat van de tafel 22 mm	360530 22
Opzetbekgrip Type 70	361258 70
Uitlijn- en fixeerset T-groefmaat van de tafel 18 mm	360530 18
Uitlijn- en fixeerset T-groefmaat van de tafel 16 mm	360530 16
Spanklemstukken2-delige set Voor bekbreedte 125/160 mm	360750 125/160
Uitlijn- en fixeerset T-groefmaat van de tafel 12 mm	360530 12

Momentsleutelmet omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 120 Nm	656050 120
Uitlijn- en fixeerset T-groefmaat van de tafel 14 mm	360530 14
Opzetbekglad Type 70	361260 70
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, lang Zeskant 14 mm	643329 14