

**Precisie-slijpsteen voor inwendig rondslijpen dxdxh (mm), 50x40x16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	595051
GTIN	9003176647469
Artikelklasse	53Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Hoogrendement-slijpstenen voor inwendig rondslijpen, speciaal korund met keramische binding.**

**Toepassing:**

Universeel toepasbaar bij inwendig rondslijpen, bijv. voor het slijpen van doorlopende boringen, passingen.

**Specificatie:**

**97A802I5V112 Steel universal.**

Vorm: 5

Uitsparingsdiepte F 1: 13 mm

**Technische beschrijving**

Slijpprocessen	Inwendig rond
Slijpmiddel	Speciaal korund met hoog rendement
Slijpmiddelaanduiding	A
Specificatie	97A802I5V112 Steel universal
Vorm	5

Schijf-Ø D	50 mm
Schijfbreedte T	40 mm
Productnaamattribuut	50×40×16
Boring-Ø H	16 mm
Uitsparings-Ø P	30 mm
Uitsparingsdiepte F 1	13 mm
Producttype	Slijpsteen voor inwendig rondlijpen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		