



Doorslijpschijf, hoogrendementuitvoering PREMIUM*** EXTRA DUN, Schijf-Ø: 178mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	563165 178
GTIN	9003172420424
Artikelklasse	53T

Omschrijving

Uitvoering:

Door de geringe schijfdikte is **snel doorslijpen zonder uitoefening van kracht** en met een grote tijdsbesparing mogelijk. **Zuivere snijvlakken, nauwelijks braamvorming.**

Zeer stabiele **hoogrendement-doorslijpschijf** van de nieuwste generatie met comfortabel snijgevoel en extreme snijcapaciteit dankzij ruwe, vrij slijpende zijvlakken.

Specificatie:

A46R-BFP.

Technische beschrijving

Vormbeschrijving	recht
Specificatie	A46R-BFP
Boring-Ø	22,23 mm
Schijf-Ø	178 mm
Schijfbreedte	1,6 mm

Voor materiaaldiktes	7,7 - 8 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
Uni	beperkt geschikt		
droog	geschikt		