

DYMO**Beletteringsapparaat, Type: MOBILE****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085500 MOBILE
GTIN	3501179782430
Artikelklasse	08P

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste, draagbare beletteringsapparaten voor snelle vervaardiging van zelfklevende kunststof etiketten. Duurzame thermotransferprint. Instelbare voor- en naloop van de tape. Energievoorziening via oplaadbare **Li-ion-accu**, netlader. Eenvoudige tekstbewerking met behulp van sneltoetsen. **MobileLabeler met Bluetooth®-verbinding**. Snelle, probleemloze installatie en **besturing via smartphone of tablet. Intuïtieve besturing via kosteloze DYMO® Connect Mobile-app** functioneert in combinatie met iOS® of Android™ smartphones. Vormgeving van etiketten met kaders, stijlen en populaire Google® en Apple® lettertypen. Gebruik van Windows / Mac lettertypen. DYMO® Connect-functies met spellingcontrole en Voice-to-Text.

Toepassing:

De etiketten hechten op vrijwel alle gladde en vetvrije oppervlakken.

Levering:

Inclusief lettertape, zwart op wit en bedieningshandleiding. Inclusief li-ion-accu, USB-laadkabel, laadadapter, 1 × etikettencassette 24 mm × 3 m zwart op wit.

Opmerking:

- **Keuzemogelijkheid voor verschillende talen.**
- **Af magazijn met QWERTY-toetsenindeling, Frans toetsenpaneel op korte termijn leverbaar.**

Aansluiting: Bluetooth-interface

Type: D1

Mogelijke lettertapebreedtes: 6; 9; 12; 19; 24 mm

Bijzonderheid: Pc-aansluitmogelijkheid (smartphone)

Lengte: 425 mm

Breedte: 225 mm

Hoogte: 395 mm

Technische beschrijving

Type	D1
Tapeafsnijder uitvoering	automatisch
Netadapter	inclusief
Bijzonderheid	Pc-aansluitmogelijkheid (smartphone)
Mogelijke lettertapebreedtes	6; 9; 12; 19; 24 mm
Lengte	425 mm
Aansluiting	Bluetooth-interface
Breedte	225 mm
Gewicht zonder accu	488 g
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	1
Hoogte	395 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Beletteringsapparaat