


**Precisie-slijpsteen voor inwendig rondslijpen dxdxh (mm), 40x40x13****Bestelgegevens**

Bestelnummer	595043
GTIN	9003176647445
Artikelklasse	53Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-slijpstenen voor inwendig rondslijpen, speciaal korund met keramische binding.

Toepassing:

Universeel toepasbaar bij inwendig rondslijpen, bijv. voor het slijpen van doorlopende boringen, passingen.

Specificatie:

97A802I5V112 Steel universal.

Vorm: 5

Uitsparingsdiepte F 1: 20 mm

Technische beschrijving

Slijpprocessen	Inwendig rond
Slijpmiddel	Speciaal korund met hoog rendement
Slijpmiddelaanduiding	A
Specificatie	97A802I5V112 Steel universal
Vorm	5

Schijf-Ø D	40 mm
Schijfbreedte T	40 mm
Productnaamattribuut	40×40×13
Boring-Ø H	13 mm
Uitsparings-Ø P	20 mm
Uitsparingsdiepte F 1	20 mm
Producttype	Slijpsteen voor inwendig rondlijpen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		