

**Slijpmachinesteen dxdxh (mm), 200x32x51, Type: NK60****Bestelgegevens**

Bestelnummer	596410 NK60
GTIN	9003175165940
Artikelklasse	53Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogwaardige, duurzame slijpmachinestenen met keramische binding. Hoge rondloopnauwkeurigheid en geringe axiale slag, maximale werksnelheid 40 m/s. **Universeel toepasbaar** op tafelslijpmachines voor het afbramen, scherpen en naslijpen van gereedschap.

Toepassing:

Voor bouwstaal en laaggelegerde staalsoorten alsmede grijs gietijzer.

Specificatie:

Normaal korund grijsblauw, hardheidsgraad M.

Levering:

Inclusief set reduceerringen voor de opgegeven asgaten.

Opmerking:

Compacte vliesschijven zie nr. 568725 e.v.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	60
Fijnheidsgraad	middel

Slijpmiddelaanduiding	A
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Specificatie	Normaal korund grijsblauw, hardheid M
Slijpmiddel	Normaal korund grijsblauw
Slijpprocessen	Slijpmachine
Binnen-Ø reduceerring	32 mm
Vorm	1
Schijf-Ø D	200 mm
Schijfbreedte T	32 mm
Productnaamattribuut	200×32×51
Boring-Ø H	51 mm
Producttype	Slijpmachinesteen

Accessoires

Reduceerringenset Voor boring van slijpsteen 51 mm	596000 51
--	-----------