


**Slijpmachinesteen dxdxh (mm), 175x25x32, Type: NK36****Bestelgegevens**

Bestelnummer	596310 NK36
GTIN	9003176641634
Artikelklasse	53Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogwaardige, duurzame slijpmachinestenen met keramische binding. Hoge rondloopnauwkeurigheid en geringe axiale slag, maximale werksnelheid 40 m/s. **Universeel toepasbaar** op tafelslijpmachines voor het afbramen, scherp en naslijpen van gereedschap.

Toepassing:

Voor bouwstaal en laaggelegerde staalsoorten alsmede grijs gietijzer.

Specificatie:

Normaal korund grijsblauw, hardheidsgraad M.

Levering:

Inclusief set reduceerringen voor de opgegeven asgaten.

Opmerking:

Compacte vliesschijven zie nr. 568725 e.v.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	36
Fijnheidsgraad	grof

Slijpmiddelaanduiding	A
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Specificatie	Normaal korund grijsblauw, hardheidsgraad M
Slijpmiddel	Korund-slijpkorrel (A)
Slijpprocessen	Slijpmachine
Binnen-Ø reduceerring	25 mm
Binnen-Ø reduceerring	20 mm
Binnen-Ø reduceerring	16 mm
Vorm	1
Schijf-Ø D	175 mm
Schijfbreedte T	25 mm
Productnaamattribuut	175×25×32
Boring-Ø H	32 mm
Producttype	Slijpmachinesteen

Accessoires

Reduceerringenset Voor boring van slijpsteen 32 mm	596000 32
--	-----------