



## CBN-combi-komslijpschijf voor Deckel S0 / S0E dxdxh (mm), 75x26x20, Type: B17



### Bestelgegevens

Bestelnummer	597121 B17
GTIN	9003171749311
Artikelklasse	53Y

### Omschrijving

#### Uitvoering:

#### Komslijpschijven met CBN- resp. diamant-slijplaag.

#### Hoogrendement-gereedschapsslijpschijven met superslijpende slijpmiddellaag

(CBN resp. diamant) met kunstharsbinding voor maximale standtijd en gelijkmatig hoge afnamecapaciteit. Het sandwich-draagelementensysteem van aluminium-composiet zorgt voor een grote trillingsdemping en daardoor rustig slijpen met constante slijpresultaten en een hoge oppervlaktekwaliteit.

#### Toepassing:

**Voor efficiënt voor- en naslijpen** van HSS-, hardmetalen graveerstiften zonder verwisselen van slijpschijven voor Deckel S0 / S0E. Paarsgewijs gebruik met nr. 597111 / 597112 of 597121 / 597122 mogelijk.

CBN-laag voor hoogrendement-slijpen van langspanende, Fe-houdende materialen zoals geharde, hooggelegeerde chroomstaalsoorten en HSS-materialen (inclusief poedermetallurgische kwaliteiten) en nikkelbasislegeringen. **Specificatie: B17C50B, B64C50B HSS.**

Vorm: 11A2

Sijplaag hoogte X: 3 mm

Slijpmiddelaanduiding: CBN

## Technische beschrijving

Korrelgrootte	B17
Slijpmiddelaanduiding	CBN
Specificatie	B17C50B
Slijpmiddel	kubisch boornitride
Slijpprocessen	Gereedschapsslijpen
Vorm	11A2
Schijf-Ø D	75 mm
Schijfbreedte T	26 mm
Productnaamattribuut	75×26×20
Boring-Ø H	20 mm
Slijplaag breedte W kopse kant	8 mm
Sijplaag hoogte X	3 mm
Producttype	Komslijpsteen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
droog	geschikt		