



**CBN-combi-komslijpschijf voor Deckel S0 / S0E dxdxh (mm), 100x30x20,
Type: B64**



Bestelgegevens

Bestelnummer	597122 B64
GTIN	9003171749335
Artikelklasse	53Y

Omschrijving

Uitvoering:

komslijpschijven met CBN- resp. diamant-slijplaag.

Hoogrendement-gereedschapsslijpschijven met superslijpende slijpmiddellaag

(CBN resp. diamant) met kunstharsbinding voor maximale standtijd en gelijkmatig hoge afnamecapaciteit. Het sandwich-draagelementensysteem van aluminium-composiet zorgt voor een grote trillingsdemping en daardoor rustig slijpen met constante slijpresultaten en een hoge oppervlaktekwaliteit.

Toepassing:

Voor efficiënt voor- en naslijpen van HSS-, hardmetalen graveerstiften zonder verwisselen van slijpschijven voor Deckel S0 / S0E. Paarsgewijs gebruik met nr. 597111 / 597112 of 597121 / 597122 mogelijk.

CBN-laag voor hoogrendement-slijpen van langspanende, Fe-houdende materialen zoals geharde, hooggelegeerde chroomstaalsoorten en HSS-materialen (inclusief poedermetallurgische kwaliteiten) en nikkelbasislegeringen. **Specificatie: B17C50B, B64C50B HSS.**

Technische beschrijving

Korrelgrootte	B64
Slijpmiddelaanduiding	CBN
Specificatie	B64C50B HSS
Slijpmiddel	kubisch boornitride
Slijpprocessen	Gereedschapsslijpen
Vorm	11A2
Schijf-Ø D	100 mm
Schijfbreedte T	30 mm
Productnaamattribuut	100×30×20
Boring-Ø H	20 mm
Slijplaag breedte W kopse kant	8 mm
Sijplaag hoogte X	2 mm
Producttype	Komslijpsteen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
droog	geschikt		