

**Komslijpsteen keramisch dxdxh (mm), 100x50x20, Type: SK80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	597025 SK80
GTIN	9003170028196
Artikelklasse	53Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

Komslijpsteen met: **Gesinterd korund. Specificatie: 454A801N5V3U5 steel high alloyed.**

**Voordeel:**

**Aan de omtrek geïmpregneerd met kunsthars** voor een grotere kantstabiliteit. **Aan de omtrek geïmpregneerd met kunsthars** voor een grotere kantstabiliteit.

**Toepassing:**

**Voor het naslijpen van boren, frezen, etc.** Nat slijpen met emulsie resp. slijpolie wordt aanbevolen.

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	80
Slijpmiddelaanduiding	A
Slijpmiddel	Gesinterd korund
Specificatie	454A801N5V3U5 steel high alloyed
Slijpprocessen	Gereedschapsslijpen

Vorm	6
Schijf-Ø D	100 mm
Schijfbreedte T	50 mm
Productnaamattribuut	100×50×20
Boring-Ø H	20 mm
Wanddikte W	10 mm
Dikte E	10 mm
Producttype	Komslijpsteen