

**Diamant-schotelslijpschijf dxdxh (mm), 100x25x20, Type: D64****Bestelgegevens**

Bestelnummer	597700 D64
GTIN	9003170380126
Artikelklasse	53Y

Omschrijving**Uitvoering:**

kom- en schotelschijven met diamant-slijplaag. Fijnkorrelig voor maximale oppervlaktekwaliteit en een goede afnamecapaciteit. **Specificatie: D64C50B DIAGO W-Carbide.**

Toepassing:

universeel toepasbaar voor gereedschapsslijpen op alle gangbare gereedschapsslijpmachines. Voor het slijpen van **hardmetaal-gereedschappen en kortspanende, ijzervrije materialen.** Zeer geschikt voor droog slijpen, maar kan ook bij nat slijpen worden gebruikt.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	D64
Specificatie	D64C50B DIAGO W-Carbide
Slijpmiddelaanduiding	D
Slijpprocessen	Gereedschapsslijpen

Slijpmiddel	Diamant
Vorm	12A2D
Schijf-Ø D	100 mm
Schijfbreedte T	25 mm
Productnaamattribuut	100×25×20
Boring-Ø H	20 mm
Slijplaag breedte W kopse kant	6 mm
Sijplaag hoogte X	2 mm
Producttype	Steunschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Hardmetaal (HM)	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		