


Garant**CNGA 09T308, BU7220, Snijkantuitvoering: G****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255406 G
GTIN	4045197895301
Artikelklasse	21H

Omschrijving**Uitvoering:**

2 Snijkanten.

Omschrijving:

Nieuw CBN met een evenwichtige combinatie van slijt- en breukvastheid voor de universele toepassing in gehard staal tot 67 HRC in combinatie met een speciale uitvoering. Voor de toepassing zowel bij continue, als bij licht en sterk onderbroken snede.

Hoekradius: 0,8 mm

Soort: BU7220

Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,2 mmVoeding f : 0,05 - 0,15 mm/omw,Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 140 m/min

Snijkantuitvoering: G

Technische beschrijving

Soort	BU7220
Snedecondities	sterk onderbroken
Snedecondities	licht onderbroken

Snedecndities	continu
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 140 m/min
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,2 mm
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	CBN
Voeding f	0,05 - 0,15 mm/omw,
Snijkantuitvoering	G
ISO-code wisselplaat	CNGA 09T308
Aantal wisselingen/snijanten	2
Productnaamattribuut	BU7220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		