

Garant**VNGA 160404, BU7220, Snijkantuitvoering: G****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255463 G
GTIN	4045197895431
Artikelklasse	21H

Omschrijving**Uitvoering:**

2 Snijkanten.

Omschrijving:

Nieuw CBN met een evenwichtige combinatie van slijt- en breukvastheid voor de universele toepassing in gehard staal tot 67 HRC in combinatie met een speciale uitvoering. Voor de toepassing zowel bij continue, als bij licht en sterk onderbroken snede.

Soort: BU7220

Snijkantuitvoering: G

Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,2 mmVoeding f : 0,05 - 0,15 mm/omw,Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 140 m/min**Technische beschrijving**

Soort	BU7220
Snijkantuitvoering	G
Snijmateriaal	CBN

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 140 m/min
Voeding f	0,05 - 0,15 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,2 mm
Snedecondities	continu
Snedecondities	licht onderbroken
Snedecondities	sterk onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	VNGA 160404
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Productnaamattribuut	BU7220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		