


Garant**CNGA 120404, BU7220, Snijkantuitvoering: G****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255409 G
GTIN	4045197895226
Artikelklasse	21H

Omschrijving**Uitvoering:**

2 Snijkanten.

Omschrijving:

Nieuw CBN met een evenwichtige combinatie van slijt- en breukvastheid voor de universele toepassing in gehard staal tot 67 HRC in combinatie met een speciale uitvoering. Voor de toepassing zowel bij continue, als bij licht en sterk onderbroken snede.

Hoekradius: 0,4 mm

Soort: BU7220

Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,2 mmVoeding f : 0,05 - 0,15 mm/omw,Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 140 m/min

Snijkantuitvoering: G

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	CBN
Soort	BU7220

Snijkantuitvoering	G
Voeding f	0,05 - 0,15 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,2 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 140 m/min
Snedecndities	sterk onderbroken
Snedecndities	continu
Snedecndities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	CNGA 120404
Aantal wisselingen/snijanten	2
Productnaamattribuut	BU7220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		