

**Garant****WNGA 060404, BU7220, Snijkantuitvoering: G****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255469 G
GTIN	4045197895455
Artikelklasse	21H

**Omschrijving****Uitvoering:**

3 Snijkanten.

**Omschrijving:**

Nieuw CBN met een evenwichtige combinatie van slijt- en breukvastheid voor de universele toepassing in gehard staal tot 67 HRC in combinatie met een speciale uitvoering. Voor de toepassing zowel bij continue, als bij licht en sterk onderbroken snede.

Soort: BU7220

Snijkantuitvoering: G

Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mmVoeding  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/omw,Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 90 - 140 m/min**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,4 mm
Snijkantuitvoering	G
Soort	BU7220

Voeding f	0,05 - 0,15 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Snijmateriaal	CBN
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	90 - 140 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snedecndities	sterk onderbroken
Snedecndities	licht onderbroken
Snedecndities	continu
ISO-code wisselplaat	WNGA 060404
Aantal wisselingen/snij kanten	3
Productnaamattribuut	BU7220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		