

Garant**CCGW 120404, BU7220, Snijkantuitvoering: G****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265421 G
GTIN	4045197895561
Artikelklasse	21H

Omschrijving**Uitvoering:**

2 Snijkanten.

Hoekradius: 0,4 mm

Soort: BU7220

Snijdiepte a_p : 0,03 - 0,12 mmVoeding f : 0,04 - 0,12 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 160 m/min

Snijkantuitvoering: G

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Voeding f	0,04 - 0,12 mm/omw,
Snijmateriaal	CBN
Snijdiepte a_p	0,03 - 0,12 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 160 m/min

Snedeccondities	sterk onderbroken
Snedeccondities	continu
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Soort	BU7220
Snijkantuitvoering	G
ISO-code wisselplaat	CCGW 120404
Aantal wisselingen/snijanten	2
Productnaamattribuut	BU7220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		