

**Garant**
**DCGW 11T308, BU7220, Snijkantuitvoering: G**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	265442 G
GTIN	4045197895639
Artikelklasse	21H

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

2 Snijkanten.

Soort: BU7220

Snijkantuitvoering: G

 Snijdiepte  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mm

 Voeding  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/omw,

 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 160 m/min

**Technische beschrijving**

Snedecndities	licht onderbroken
Snedecndities	continu
Snedecndities	sterk onderbroken
Soort	BU7220
Snijmateriaal	CBN
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 160 m/min

Voeding f	0,04 - 0,12 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Snijkantuitvoering	G
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
ISO-code wisselplaat	DCGW 11T308
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Productnaamattribuut	BU7220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		